

**SCREWTY M8F KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Screwty® Aufsatz ist für freikonfektionierbare M8 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $11,9 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,5-0,6 Nm.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Cable gland tool adapter for M8 connectors
Best.-Nr.	<b>1900130000</b>
Art	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbeutel

**SCREWTY M8F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 13.2 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Schraubwerkzeuge**

Anschlussgewinde M8 Größe 11.9 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		