

SCREWTY SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Das ideale Werkzeug für alle Fälle**

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindingen gut erreichbar. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| Best.-Nr. | 1910000000 |
| Art | SCREWTY SET |
| GTIN (EAN) | 4032248436842 |
| VPE | 1 ST |
| Verpackung | Karton |

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 190.08 g |
|--------------|----------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Verschraubungswerzeug für M8-, M12-Kabel und - Steckverbinder |
|---------------------|---|

Wichtiger Hinweis

| | |
|----------------|--|
| Produkthinweis | Im Lieferumfang enthalten: • Standardhandgriff 1/4 Zoll • Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen • Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder • Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen • Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder |
|----------------|--|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors**

Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $26,2 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

Allgemeine Bestell Daten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | SCREWTY M23 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1981560000 | Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 | |
| VPE | 1 ST | |

Screwty für M12 K- und L-Codierte umspritzte Leitungen

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestell Daten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2522710000 | Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded |
| GTIN (EAN) | 4050118534566 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | SCREWTY M12 K+L O.SD | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2486610000 | Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded |
| GTIN (EAN) | 4050118497403 | |
| VPE | 1 ST | |