

**SCREWTY SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Das ideale Werkzeug für alle Fälle  
Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
Best.-Nr.	<a href="#">1910000000</a>
Art	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
VPE	1 ST
Verpackung	Karton

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	190.08 g
--------------	----------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Verschraubungswerkzeug für M8-, M12-Kabel und -Steckverbinder
---------------------	---

### Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Im Lieferumfang enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardhandgriff 1/4 Zoll</li> <li>• Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen</li> <li>• Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder</li> <li>• Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen</li> <li>• Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder</li> </ul>
---------------	---

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von  $26,2 \pm 0,3$  mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	SCREWTY M23	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
VPE	1 ST	

### Screwty für M12 K- und L-Codierte umspritzte Leitungen



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2522710000</a>	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118534566	
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY M12 K+L O.SD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2486610000</a>	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
GTIN (EAN)	4050118497403	
VPE	1 ST	