Datenblatt

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Das ideale Werkzeug für alle Fälle
Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder
Best.-Nr.	1910000000
Art	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
VPE	1 ST
Verpackung	Karton

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	190.08 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Verschraubungswerkzeug für M8-, M12-Kabel und - Steckverbinder

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Im Lieferumfang enthalten: • Standardhandgriff 1/4 Zoll • Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen • Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder • Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen • Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von 26,2 ±0,3 mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCREWTY M23	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1981560000	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für M23-Leitungen und -
GTIN (EAN)	4032248677702	Steckverbinder
VPE	1 ST	

Screwty für M12 K- und L-Codierte umspritzte Leitungen



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2522710000	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M12-Leitungen, K-
GTIN (EAN)	4050118534566	und L-Codiert
VPE	1 ST	
Art	SCREWTY M12 K+L O.SD	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2486610000	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M12-Leitungen, K-
GTIN (EAN)	4050118497403	und L-Codiert
VPE	1 ST	