CLI C 3-24 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 16 mm,	
	24 x 11 mm, nach Kundenwunsch	
BestNr.	<u>1912770000</u>	
Art	CLI C 3-24 SDR SG	
GTIN (EAN)	4032248542611	
VPE	100 ST	

1



CLI C 3-24 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
NOTIS	KUHUHH			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	17 mm	Tiefe (inch)	0.6693 inch	
Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0.9449 inch	
Breite	11 mm	Breite (inch)	0.4331 inch	
Nettogewicht	3 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-3060 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allesmains Angelon				
Allgemeine Angaben				
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht	Art des Aufdrucks	Kundenspezifisch	
Aufdruckverfahren	Tintenstrahlverfahren	Ausführung	Schlinge	
Breite	11 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
Farbe	nach Kundenwunsch	Halogene	Ja	
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium	Aufdruck-Farbe	schwarz	
Aufgedruckte Zeichen	nach Kundenwunsch	Einsatztemperaturbereich	-3060 °C	
Aufdruck	Sonderdruck			
Leiter- und Kabelmarkierer				
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm²	
Leiteranschlussquerschnitt, min.		Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm	
Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm	Leiteraußendurchmesser	8 - 16 mm	
Leiterausendurchmesser, mm. Leiteranschlussquerschnitt	16 - 70 mm ²		0 - 10 111111	
Leiterarischlussquerschmitt	10 - 70 111111		<u> </u>	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
FCL ACC 12.0	27 20 11 02	FCLACC 14.0	27.20.11.02	

Erstellungs-Datum 16.11.2025 05:14:16 MEZ

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

CLI C 3-24 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich