

SAI-SCREWTY TOOL BOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Das ideale Werkzeug für alle Fälle**

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Bolting tool
Best.-Nr.	1939170000
Art	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffkoffer + Formeinsatz

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1320 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max. 7 Nm Drehmomenteinstellung, min. 0.5 Nm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Im Lieferumfang enthalten:
• Drehmomentschraubendreher 0,5-1,7 Nm + Einstellwerkzeug
• Drehmomentschraubendreher 2,0-7,0 Nm
• Wechselklinge 1/4 Zoll
• Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen
• Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder
• Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen
• Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder
• Klingenset:
 Tork T8 / T10 / T20 / T25
 Inbus 2,5 / 3,0 / 4,0
 Kreuz PH0 / PH1 / PH2
 Schlitz 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0
• Kunststoffkoffer + Schaumstofffeinsatz

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		