

IE-PH-RJ45-TH-BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Zu den IP20-Steckverbindern in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztüllen in verschiedenen Farben - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern auch zur optischen Markierung der Stecker.

Merkmale:

• 7 verschiedene Farben

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Knickschutztülle, schwarz
BestNr.	<u>1962500000</u>
Art	IE-PH-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)	4032248644636
VPE	10 ST



IE-PH-RJ45-TH-BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-12

27-06-04-12

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zul	assungen
-----	----------

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

· · · · · · ·						
ROHS	Konform	Konform				
Abmessungen und Gewi	chte					
Nettogewicht	2.3 g	2.3 g				
Temperaturen	,					
Betriebstemperatur						
Umweltanforderungen						
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausna	hma				
REACH SVHC		Keine SVHC über 0,1 Gew%				
	Rome oviile abor 6,1	3000.70				
Klassifikationen						
ETIM 6.0	EC001679	ETIM 7.0	EC001679			
ETIM 8.0	EC001679	ETIM 9.0	EC001679			
ETIM 10.0	EC001679	ECLASS 9.0	27-06-04-12			
ECLASS 9.1	27-06-04-12	ECLASS 10.0	27-06-04-12			

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-06-04-12

27-06-04-12

27-06-04-12