


**IE-PI-2LC-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
Best.-Nr.	<a href="#">1962780000</a>
Art	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
VPE	10 ST
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	59 mm	Tiefe (inch)	2.3228 inch
Höhe	10.3 mm	Höhe (inch)	0.4055 inch
Breite	13.15 mm	Breite (inch)	0.5177 inch
Nettogewicht	15 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...85 % rel. Feuchte

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

#### Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Steckereinsatz 2 LC, Multimode	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PBT Zinkdruckguss	Feuchtigkeit	0...85 % rel. Feuchte
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Steckzyklen	1000
Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14	Fasertyp	Multimode
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Anschluss 1	LC
Anschluss 2	Crimp	Rückflusdämpfung	≥ 30 dB
Material Ferrule	Zirkonia		

#### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-20
---------------------	--------------

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

