

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Single-mode
Best.-Nr.	1962870000
Art	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
VPE	10 ST

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Höhe	13.2 mm	Höhe (inch)	0.5197 inch
Breite	15.6 mm	Breite (inch)	0.6142 inch
Nettogewicht	0.97 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Singlemode	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
Steckzyklen	1000	Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14
Fasertyp	Singlemode	Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB
Anschluss 1	SC	Anschluss 2	SCRJ
Rückflussdämpfung	≥ 40 dB		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Maßzeichnung

