



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flanschgehäuse-Schutzkappe
Best.-Nr.	1963900000
Art	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	21.65	Tiefe (inch)	0.8524 inch
Nettogewicht	3.91 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Montageart	nur Innenbereich (indoor)
Schutzart	IP67		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Zeichnungen

