

**DGSB IP30 D0 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar  
Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Field Power® Dichtung, Blindedichtung, IP30, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-U
Best.-Nr.	<a href="#">1967600000</a>
Art	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt

## DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3.15 mm	Tiefe (inch)	0.124 inch
Höhe	23.51 mm	Höhe (inch)	0.9256 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1.378 inch
Nettogewicht	1.6 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...55 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...55 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Werkstoff	TPE-U	Silikone	Nein
Farbe	grau	Bauform	Blinddichtung
Schutzart	IP30, mit zugehörigem Gehäuse	Einbaulage, Montagehinweis	in FieldPower® IP30 Dichtungseinsatz

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		