

**DGSB IP30 D0 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar. Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Field Power® Dichtung, Blinddichtung, IP30, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-U
Best.-Nr.	<b>1967600000</b>
Art	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
VPE	10 ST

**DGSB IP30 D0 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	3.15 mm	Tiefe (inch)	0.124 inch
Höhe	23.51 mm	Höhe (inch)	0.9256 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1.378 inch
Nettogewicht	1.6 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C...55 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...55 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Werkstoff	TPE-U	Silikone	Nein
Farbe	grau	Bauform	Blinddichtung
Schutzart	IP30, mit zugehörigem Gehäuse	Einbaulage, Montagehinweis	in FieldPower® IP30 Dichtungseinsatz

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		