

## **DGSB IP30 D0 PT6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Field Power® Dichtung, Blinddichtung, IP30, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-U	
BestNr.	<u>1967600000</u>	
Art	DGSB IP30 D0 PT6	
GTIN (EAN)	4032248688746	
VPE	10 ST	



## **DGSB IP30 D0 PT6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gev	vichte				
Tiefe	3.15 mm	Tiefe (inch)	0.124 inch		
Höhe	23.51 mm	Höhe (inch)	0.9256 inch		
Breite	35 mm	Breite (inch)	1.378 inch		
Nettogewicht	1.6 g		,		
Temperaturen					
Lagertemperatur	-40 °C55 °C	Betriebstemperatur	-40 °C55 °C		
Umweltanforderungen			'		
RoHS-Konformitätsstatus		Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben	1				
Werkstoff	TPE-U	Silikone	Nein		
Farbe	grau	Bauform	Blinddichtung		
Schutzart	IP30, mit zugehörigem Gehäuse	Einbaulage, Montagehinweis	in FieldPower® IP30 Dichtungseinsatz		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624		
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624		
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90		
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15		
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15		