

HDC DG 16B IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Abbildung ähnlich

Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Dichtung.

Unsere Gehäuse garantieren Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit. In umfangreichen Testreihen konnte bestätigt werden: Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern hält RockStar® absolut dicht. So können Sie die schweren Steckverbinder selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung möglich war.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Gehäuse Zubehör	
BestNr.	<u>1987530000</u>	
Art	HDC DG 16B IP68	
GTIN (EAN)	4050118379181	
VPE	10 ST	



HDC DG 16B IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7	256	un	gen

Luidoungon						
ROHS	Konform					
nor is	KOIIIOIIII	NUITUITII				
Abmessungen und Gewi	chte					
Nettogewicht	0.5 g					
Nettogewient	0.5 g					
Temperaturen						
Cronstamporatur	-40 °C 125 °C					
Grenztemperatur	-40 C 125 C					
Umweltanforderungen						
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausna	hma				
REACH SVHC		Kontorm onne Ausnanme Keine SVHC über 0.1 Gew%				
TLACIT SVIIC	Keine SVIIC ubei 0, i	UGVV /0				
Ausführung						
D		Diskamo	Cililar			
Baugröße	6	Dichtung	Silikon			
Farbe (RAL)	RAL 3020	BG	6			
Klassifikationen						
ETIM 0.0	F0000040	ETIM 7.0	50000040			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943			
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943			
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92			
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92			
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92			
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92			
ECLASS 15.0	27-44-02-92					