

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m
Best.-Nr.	1993550030
Art	IE-USB-A-A-3.0M
GTIN (EAN)	4050118378566
VPE	1 ST

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	118.1102 inch
Nettogewicht	58 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-15 °C...80
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
-------------------	------------------

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

Kabelaufbau

Manteldurchmesser	4.5 mm	Mantelfarbe	schwarz
Querschnitt	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldurchmesser, max.	4.7 mm
Manteldurchmesser, min.	4.3 mm	Werkstoff Mantel	PVC

Stecker links

Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
---------------	---

Stecker rechts

Stecker rechts	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
----------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		