

## IE-USB-A-A-3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionierte IE-Leitungen

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Ausführung | USB-Kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1993550030</a>        |
| Art        | IE-USB-A-A-3.0M                   |
| GTIN (EAN) | 4050118378566                     |
| VPE        | 1 ST                              |

## IE-USB-A-A-3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

|              |      |              |               |
|--------------|------|--------------|---------------|
| Länge        | 3 m  | Länge (inch) | 118.1102 inch |
| Nettogewicht | 58 g |              |               |

### Temperaturen

|                   |                    |             |
|-------------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur   | Betriebstemperatur | -15 °C...80 |
| Verlegetemperatur |                    |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Technische Daten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
|-------------------|------------------|

### Technische Daten Kabel

|             |         |
|-------------|---------|
| Mantelfarbe | schwarz |
|-------------|---------|

### Kabelaufbau

|                         |                   |                         |         |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Manteldurchmesser       | 4.5 mm            | Mantelfarbe             | schwarz |
| Querschnitt             | 2*AWG28 + 2*AWG24 | Manteldurchmesser, max. | 4.7 mm  |
| Manteldurchmesser, min. | 4.3 mm            | Werkstoff Mantel        | PVC     |

### Stecker links

|               |   |
|---------------|---|
| Stecker links | USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
|---------------|---|

### Stecker rechts

|                |   |
|----------------|---|
| Stecker rechts | USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt |
|----------------|---|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001408    | ETIM 9.0    | EC001408    |
| ETIM 10.0   | EC001408    | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 |             |             |