



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	ESG, Gerätemarkierer, 9 x 17 mm, weiß		
BestNr.	<u>2005190000</u>		
Art	ESG 9/17 MM WS		
GTIN (EAN)	4050118390773		
VPE	3000 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

7				
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch	
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0.3543 inch	
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch	
Nettogewicht	0.05 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-40120 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	selbstklebend, halogenfre	
Breite	17 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	Halogene	Nein	
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Zulassung nach UL 969	Ja	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Einsatztemperaturbereich	-40120 °C	Anzahl je Rolle	3000	
Gerätemarkierer				
Halogene	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-20-11-04	LULASS 14.0	27-20-11-04	

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

Ausfuehrung

### **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 17.11.2025 12:20:11 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4