

FAD S5115 SL46 A M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die FAD S5-115 Frontadapter mit vorkonfektionierten Kabeln ermöglichen eine sichere Migration von der alten S5-115 auf andere SPS-Systeme oder auf das u-remote-System von Weidmüller.

- Clip-in-Fuß für TS35
- S5-115 Karte wird über ein einziges Netzteil versorgt

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2045120000
Art	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0.9842 inch
Höhe	280 mm	Höhe (inch)	11.0236 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1.811 inch
Nettogewicht	181.28 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...60 °C	Betriebstemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	SL 5,08 mm
-----------------------	------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	250 V AC	Maximalstrom pro Kanal	6 A
Betriebsstrom Gesamt	32 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 250 V AC
Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.2 kV		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		