

**Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschluss-Technologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 6 mm
Best.-Nr.	2111230000
Art	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
VPE	10 ST
Lokales Produkt	nur in bestimmten Ländern verfügbar

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Allgemeine Bestelldaten

Lokales Produkt	nur in bestimmten Ländern verfügbar
-----------------	--

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15 mm	Tiefe (inch)	0.5906 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	19.74 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl	10
---------	----

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	400 V
--------------------	-------

Maße

Raster in mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	------------	-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		