

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Schutzkappen schützen nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Geschützte Baugruppen, Schutzkappe
Best.-Nr.	2330260000
Art	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
VPE	20 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.35 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66	Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-40 °C ... 90 °C		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		