

**FAD S5135 SL42 A R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die FAD S5-135 Frontadapter mit vorkonfektionierten Kabeln ermöglichen eine sichere Migration von der alten S5-135 auf andere SPS-Systeme oder auf das u-remote-System von Weidmüller.

- S5-135 Karte wird über ein einziges Netzteil versorgt

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2435110000
Art	<a href="#">FAD S5135 SL42 A R</a>
GTIN (EAN)	4050118446975
VPE	1 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0.9055 inch
Höhe	283 mm	Höhe (inch)	11.1417 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0.7874 inch
Nettogewicht	111.76 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C Betriebstemperatur -25...50 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

#### Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) SL 5,08 mm

#### Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) SL 5,08 mm

#### Bemessungsdaten

Betriebsspannung	250 V AC	Maximalstrom pro Kanal	4 A
Betriebsstrom Gesamt	32 A		

#### Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung	< 250 V AC	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1.2 kV

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**Zeichnungen**

