



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, weiß		
BestNr.	<u>2437610000</u>		
Art	HS 12.7-38.1/50 MM W		
GTIN (EAN)	4050118460490		
VPE	100 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7				
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	е			
Tiefe	0.77 mm	Tiefe (inch)	0.0303 inch	
Höhe	50.8 mm	Höhe (inch)	2 inch	
Breite	60.5 mm	Breite (inch)	2.3819 inch	
Nettogewicht	6.5 g			
Temperaturen	1			
Einsatztemperaturbereich	-55135 °C			
·				
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	60.5 mm	
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C	
Farbe	weiß	Halogene	Ja	
Werkstoff	Polyolefin	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
empfohlene Industrien	Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THI MULTIMARK PLUS	
Einsatztemperaturbereich	-55135 °C	Anzahl je Rolle	100	
Leiter- und Kabelmarkierer				
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	240 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, min.	125 mm²	Leiteraußendurchmesser, max.	38.1 mm	
Leiteraußendurchmesser, min.	12.7 mm	Schrumpfrate	3:1	
empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C	Leiteraußendurchmesser	12.7 - 38.1 mm	
Leiteranschlussquerschnitt	125 - 240 mm²			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
FOLACC 1F O	27.20.11.02			

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM-HS 60/300 SW

Best.-Nr. <u>2448880000</u>

GTIN (EAN) 4050118462944

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 08.11.2025 08:50:22 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4