


RIBBON MM-HS 60/300 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Ink ribbon
Best.-Nr.	2448880000
Art	RIBBON MM-HS 60/300 SW
GTIN (EAN)	4050118462944
VPE	1 ST

RIBBON MM-HS 60/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Breite	60 mm	Breite (inch)	2.3622 inch
Länge	300000 mm	Länge (inch)	11811 inch
Nettogewicht	178 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ETIM 10.0	EC001694	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		