


ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, 6mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	2469380000
Art	ES EPG/HPG 60 WM 6
GTIN (EAN)	4050118532937
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	150 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	10
Leiterquerschnitt min. AWG	10	Crimpberich, max.	6 mm ²

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	6
Crimpbreite in mm	7		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	6 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör


Werkzeuge



- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
 - großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
 - Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
 - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
 - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
 - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
 - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
 - Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

6 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M4/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497150000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M5/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497170000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497180000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
VPE	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M8/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497190000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497200000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497210000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M4/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497220000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496120000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496130000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496140000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496150000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496170000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494720000	Kabelschuh,6 mm ² ,6 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118304190	
VPE	100 ST	
Art	KP-M5/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497840000	Kabelschuh,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497850000	Kabelschuh,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497860000	Kabelschuh,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
VPE	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	VPN/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498610000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118307931	
VPE	100 ST	