

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm ² , WM-Crimp |
| Best.-Nr. | 2469570000 |
| Art | ES EPG/HPG 60 WM 35 |
| GTIN (EAN) | 4050118483826 |
| VPE | 1 ST |

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe | 22 mm | Tiefe (inch) | 0.8661 inch |
| Höhe | 42 mm | Höhe (inch) | 1.6535 inch |
| Breite | 42 mm | Breite (inch) | 1.6535 inch |
| Nettogewicht | 124.96 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Kontaktart | Kabelschuhe der Euro-Serie | Leiterquerschnitt max. AWG | 2 |
| Leiterquerschnitt min. AWG | 2 | Crimpbereich, max. | 35 mm ² |

Crimpeinsätze

| | | | |
|-------------------|------|-------------------------|----|
| Crimpbreite | 5 mm | Crimpquerschnitt Kupfer | 35 |
| Crimpbreite in mm | 5 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Crimpart/-profil | WM-Crimp |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal 35 mm ² |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | EPG 60 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2453810000 | Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, |
| VPE | 1 ST | Ovalcrimp |
| Art | HPG 60 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent- |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp |
| VPE | 1 ST | |

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M6/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496540000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306156 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M8/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496550000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305913 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M10/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496570000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305920 | |
| VPE | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M12/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496580000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306019 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M6/-35 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494790000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304466 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M8/-35 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494810000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304374 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M6/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495910000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305418 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M8/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495920000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305548 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495930000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305173 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M12/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495940000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305623 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M14/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494640000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304350 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M16/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494690000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304268 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/-35 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496220000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305852 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KWN-M8/-35 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496230000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305968 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KWN-M10/-35 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496240000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306217 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KWN-M12/-35 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496250000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306002 | |
| VPE | 50 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | VSTN/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494740000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118304428 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M6/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498020000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307313 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M8/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498030000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307511 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M10/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498040000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307337 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M12/35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498050000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307320 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M16/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498060000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307382 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M6/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497540000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306996 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M8/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497550000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307146 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M10/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497570000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307153 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M12/-35 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497580000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306682 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VPN/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498650000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308143 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M6/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494170000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304015 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M8/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494180000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304022 | |
| VPE | 50 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KQN-M10/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494190000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303780 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M12/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493130000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302837 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M16/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493140000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302851 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M20/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493520000 | Kabelschuh,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303124 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KSN/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492810000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302639 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | VPLN/-35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492920000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302752 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VSTN/35 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493060000 | Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302943 | |
| VPE | 100 ST | |