

**MCB 489 1P C 8A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Miniaturl-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: C, Polzahl: 1, 8 A, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2477890000</a>
Art	MCB 489 1P C 8A ACDC
GTIN (EAN)	4050118492101
VPE	12 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Bestellbar bis	2025-09-01T00:00:00+02:00

## MCB 489 1P C 8A ACDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	60.2 mm	Tiefe (inch)	2.3701 inch
Höhe	116 mm	Höhe (inch)	4.5669 inch
Breite	17.6 mm	Breite (inch)	0.6929 inch
Nettogewicht	83.25 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur		Umgebungstemperatur	-35 °C...70 °C
Betriebstemperatur		Feuchtigkeit	40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung

### Allgemeine Daten

Kennlinie	C	Polzahl	1
Version Leitungsschutzschalter	Thermomagnetisch	Typische Lebensdauer in mechanischen Zyklen	20000
Typische Lebensdauer in elektrischen Zyklen	6000	Montageart	Tragschiene
Befestigungsart	Tragschienenmontage	Vibration	gemäß IEC 60068-2-6
Schock	gemäß IEC 60068-2-27	Farbe	weiß

### Elektrische Daten

Spannungsart	AC/DC	Bemessungsspannung AC	277 V
Bemessungsspannung DC	60 V	Nennstrom	8 A
Ausschaltvermögen	10000.00 A		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		