

MCB 489 1P C 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|---------------|---|
| Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Polzahl: 1, 10 A, weiß |
| Best.-Nr. | 2477900000 |
| Art | MCB 489 1P C 10A ACDC |
| GTIN (EAN) | 4050118492095 |
| VPE | 12 ST |
| Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2025-09-01T00:00:00+02:00 |

MCB 489 1P C 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 60.2 mm | Tiefe (inch) | 2.3701 inch |
| Höhe | 116 mm | Höhe (inch) | 4.5669 inch |
| Breite | 17.6 mm | Breite (inch) | 0.6929 inch |
| Nettogewicht | 83.25 g | | |

Temperaturen

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Lagertemperatur | Umgebungstemperatur | -35 °C...70 °C |
| Betriebstemperatur | Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------|---------------------|
| Polzahl | 1 | Montageart | Tragschiene |
| Befestigungsart | Tragschienenmontage | Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
| Schock | gemäß IEC 60068-2-27 | Farbe | weiß |

Elektrische Daten

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------|
| Spannungsart | AC/DC | Bemessungsspannung AC | 277 V |
| Bemessungsspannung DC | 60 V | Nennstrom | 10 A |
| Ausschaltvermögen | 10000.00 A | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000042 | ETIM 9.0 | EC000042 |
| ETIM 10.0 | EC000042 | ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 | | |