

**MCB 1077 3P D 15A ACDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                   | Miniaturl-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: D, Polzahl: 3, 15 A, weiß |
| Best.-Nr.                    | <a href="#">2481340000</a>                                             |
| Art                          | MCB 1077 3P D 15A ACDC                                                 |
| GTIN (EAN)                   | 4050118488654                                                          |
| VPE                          | 4 ST                                                                   |
| Lieferstatus                 | Abgekündigt                                                            |
| Datum der letzten Bestellung | 2025-09-01T00:00:00+02:00                                              |

## MCB 1077 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 60.2 mm  | Tiefe (inch)  | 2.3701 inch |
| Höhe         | 82 mm    | Höhe (inch)   | 3.2283 inch |
| Breite       | 52.9 mm  | Breite (inch) | 2.0827 inch |
| Nettogewicht | 249.75 g |               |             |

## Temperaturen

|                    |                     |                                              |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Lagertemperatur    | Umgebungstemperatur | -35 °C...70 °C                               |
| Betriebstemperatur | Feuchtigkeit        | 40 °C / 95 % rel. Feuchte,<br>keine Betauung |

## Allgemeine Daten

|                                                |                      |                                                |                     |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Kennlinie                                      | D                    | Polzahl                                        | 3                   |
| Version Leitungsschutzschalter                 | Thermomagnetisch     | Typische Lebensdauer in mechanischen<br>Zyklen | 20000               |
| Typische Lebensdauer in elektrischen<br>Zyklen | 6000                 | Montageart                                     | Tragschiene         |
| Befestigungsart                                | Tragschienenmontage  | Vibration                                      | gemäß IEC 60068-2-6 |
| Schock                                         | gemäß IEC 60068-2-27 | Farbe                                          | weiß                |

## Elektrische Daten

|              |       |                       |            |
|--------------|-------|-----------------------|------------|
| Spannungsart | AC/DC | Bemessungsspannung AC | 480277 V   |
| Nennstrom    | 15 A  | Ausschaltvermögen     | 10000.00 A |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000042    | ETIM 9.0    | EC000042    |
| ETIM 10.0   | EC000042    | ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |             |             |