

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A Mini, Serviceschnittstelle, USB A Mini, 0.3 m
Best.-Nr.	248820000
Art	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
VPE	1 ST

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Länge	0.3 m	Länge (inch)	11.811 inch
Nettogewicht	29.5 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
Verlegetemperatur	

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP64
----------------------	----	-----------	------

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

Kabelaufbau

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

Stecker links

Stecker links	USB A Mini, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
---------------	---

Stecker rechts

Stecker rechts	USB A Mini, IP20, Buchsenkontakt, gerade, Serviceschnittstelle, Kunststoff, geschirmt
----------------	--

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		