

**IE-BHD-VAPM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET Spezifikation

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Powerverbinder, Geräteflansch, PROFINET
Best.-Nr.	<a href="#">2493490000</a>
Art	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E92202

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	36.2 mm	Breite (inch)	1.4252 inch
Länge	14.2 mm	Länge (inch)	0.5591 inch
Nettogewicht	23 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Schirmung	ungeschirmt	Farbe	silbergrau
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Montageart	4 Schrauben
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	2	Material Dichtung	NBR
Verriegelungsart	Push Pull		

### Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

