

**RCL425615T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss
Best.-Nr.	<b>2494300000</b>
Art	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
VPE	20 ST

**RCL425615T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	29 mm	Tiefe (inch)	1.1417 inch
Höhe	15.7 mm	Höhe (inch)	0.6181 inch
Breite	12.7 mm	Breite (inch)	0.5 inch
Nettogewicht	13.3 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur		Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur			

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Steuerseite**

Nennsteuerspannung	115 V AC	Statusanzeige	Nein
--------------------	----------	---------------	------

**Lastseite**

Nennschaltspannung	250 V AC	Schaltspannung AC, max.	132 V
Kontaktausführung	2 CO contact (AgNi)		

**Allgemeine Daten**

Farbe	transparent
-------	-------------

**Isolationskoordination**

Verschmutzungsgrad	3	Schutzart	IP67
--------------------	---	-----------	------

**Anschlussdaten**

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		