

RCL425615T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss
Best.-Nr.	2494300000
Art	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	29 mm	Tiefe (inch)	1.1417 inch
Höhe	15.7 mm	Höhe (inch)	0.6181 inch
Breite	12.7 mm	Breite (inch)	0.5 inch
Nettogewicht	13 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Steuerseite

Nennsteuerspannung	115 V AC	Statusanzeige	Nein
--------------------	----------	---------------	------

Lastseite

Nennschaltspannung	250 V AC	Schaltspannung AC, max.	132 V
Kontaktausführung	2 CO contact (AgNi)		

Allgemeine Daten

Farbe	transparent
-------	-------------

Isolationskoordination

Verschmutzungsgrad	3	Schutzart	IP67
--------------------	---	-----------	------

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		