

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	2505190000
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	140 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	2
Leiterquerschnitt min. AWG	2	Crimpbereich, max.	35 mm ²

Crimpeinsätze

Kennzahl	12	Crimpbreite	5 mm
Crimpquerschnitt Aluminium	16+25	Crimpquerschnitt Kupfer	35
Crimpbreite in mm	5		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal 35 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496540000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496550000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496570000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
VPE	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496580000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494790000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494810000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495910000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495920000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495930000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495940000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M14/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494640000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M16/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494690000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496220000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M8/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496230000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M10/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496240000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
VPE	50 ST	
Art	KWN-M12/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496250000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
VPE	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	VSTN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494740000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118304428	
VPE	50 ST	
Art	KP-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498020000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498030000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498040000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/35	Ausführung
Best.-Nr.	1498050000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498060000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497540000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497550000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497570000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497580000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498650000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494170000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494180000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
VPE	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KQN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494190000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493130000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493140000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M20/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493520000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
VPE	50 ST	
Art	KSN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492810000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
VPE	50 ST	
Art	VPLN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492920000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302752	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/35	Ausführung
Best.-Nr.	1493060000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302943	
VPE	100 ST	