



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
Best.-Nr.	2525190000
Art	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
VPE	500 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4.9212 inch
Nettogewicht	0.05 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Ausführung	Standard
------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.34 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		