

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, violett
Best.-Nr.	2525210000
Art	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
VPE	500 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.04 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	Standard
---------------------	------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.25 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		