

**WIL-BM-SK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bewegungsmelder für die WIL-LED Leuchte mit Schraubanschluss. Schaltzeit einstellbar.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2537720000
Art	<a href="#">WIL-BM-SK</a>
GTIN (EAN)	4050118549157
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	44	Tiefe (inch)	1.7323 inch
Höhe	33 mm	Höhe (inch)	1.2992 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2.9921 inch
Nettogewicht	29.04 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur -20 - 60

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

### Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP20		
Verweilzeit, min.	1 min		
Verweilzeit, max.	10 min		
Erfassungsreichweite	min.	0 m	
	max.	8 m	
	Einstellbar	Nein	
Erfassungsbereich (Winkel)	120 °		

### Anschlussdaten

Anschlussgewinde	Terminal	Beschaltung	PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)
------------------	----------	-------------	-------------------------------------

### Elektrische Daten

Nennspannung	24 V DC	Nennstrom	< 6.0 A
--------------	---------	-----------	---------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		