

APGPC 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlusssystemen erhältlich. Die Variantenvielfallt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klemmenabdeckung, orange, Wemid, Höhe: 14.8 mm, Breite: 5.8 mm, Tiefe: 17.9 mm, V-0
BestNr.	<u>2540960000</u>
Art	APGPC 4
GTIN (EAN)	4050118553147
VPE	50 ST



APGPC 4

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	17.9 mm	Tiefe (inch)	0.7047 inch	
Höhe	14.8 mm	Höhe (inch)	0.5827 inch	
Breite	5.8 mm	Breite (inch)	0.2283 inch	
Nettogewicht	0.58 g			
Temperaturen				
La mantanan anatum	-25 °C55 °C	Uma mala um mata man a matu m	-5 °C40 °C	
Lagertemperatur	-25 C55 C	Umgebungstemperatur		
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Kanfanna ahna Ausnahma			
REACH SVHC	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Wemid	<u>Farbe</u>	orange	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	

ECLASS 14.0

27-25-03-90

27-25-03-90