

IE-PI-SCRJ-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

LWL Einsatz SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF, wiederan-schließbar
Best.-Nr.	2564960000
Art	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
VPE	10 ST

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	56 mm	Tiefe (inch)	2.2047 inch
Höhe	10.5 mm	Höhe (inch)	0.4134 inch
Breite	13.2 mm	Breite (inch)	0.5197 inch
Nettogewicht	1.6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Steckereinsatz SCRJ, POF, wiederanschließbar	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA 66	Manteldurchmesser, max.	8 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Montageart	Schraubmontage
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Steckzyklen	≥ 500
Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14	Fasertyp	POF
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	Schraube	Einzeladerdurchmesser, min	2.1 mm
Material Ferrule	Arcap	Material Staubschutzkappe	TPE
Einzeladerdurchmesser, max	2.3 mm		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-24

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**...für Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel (POF)**

Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von
Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern
(POF)

Allgemeine Bestelldaten

Art	HTX-IE-POF-QA	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
VPE	1 ST	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PP-V14P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1058280000	
GTIN (EAN)	4032248799374	
VPE	10 ST	

Scheren

Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCISSORS KEVLAR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
VPE	1 ST	

Werkzeuge

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTI-STRIPAX IE-POF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1208880000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248990276	
VPE	1 ST	