



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. SC-Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, wiederanschließbar, IP67		
BestNr.	<u>2568260000</u>		
Art	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA		
GTIN (EAN)	4050118578928		
VPE	10 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	е			
Tiefe	79.9 mm	Tiefe (inch)	3.1457 inch	
Höhe	26.8 mm	Höhe (inch)	1.0551 inch	
Breite	22.7 mm	Breite (inch)	0.8937 inch	
Nettogewicht	55.44 g			
Temperaturen		-	,	
Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C70 °C	
Verlegetemperatur			.5 5, 5 5	
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme			
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/	6c			
pekannt)	oc			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55			
Allgemeine Daten				
Artikelbeschreibung	Variante 14, SC-RJ POF, wiederanschließbar	Farbe	sonstige	
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Manteldurchmesser, max.	10 mm	
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP67	
Steckzyklen	750	Fasertyp	POF	
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Anschluss 1	SCRJ	
Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: schrauben, schneiden	Gehäusematerial Einsatz	PA, Zinkdruckguss	
Allgemeine Standards				
Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14,			
COSTO DINGO NOTH	IEC 61754-24			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22	
	19-17-01-22			

2 Katalogstand / Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### ...für Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel (POF)



Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern (POF)

#### Allgemeine Bestelldaten

Art HTX-IE-POF-QA Ausfuehrung

Best.-Nr. 2602860000

GTIN (EAN) 4050118615043

VPE 1 ST

#### Werkzeuge



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- · Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

#### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 MULTI-STRIPAX IE-POF
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1208880000
 Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug

 GTIN (EAN)
 4032248990276

 VPE
 1 ST

#### Scheren



Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Katalogstand / Zeichnungen 3



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Allgemeine Bestelldaten

SCISSORS KEVLAR Best.-Nr. 1208910000 GTIN (EAN)

4032248990085

VPE

Ausfuehrung Electrician's scissors

#### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

#### Allgemeine Bestelldaten

4032248799374

IE-PP-V14P Art Ausfuehrung 1058280000 Best.-Nr Steckergehäuse-Schutzkappe

**VPE** 10 ST

#### Neutral

GTIN (EAN)



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

ESG 9/11 K MC NE WS Art Ausfuehrung Best.-Nr. 1857440000 ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend GTIN (EAN) 4032248402731 200 ST VPE

Erstellungs-Datum 06.11.2025 03:21:52 MEZ

4 Katalogstand / Zeichnungen