


**VT-TM 3/12 HF-V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	x 5.3 mm, TPU, Farbe: gelb, transparent
Best.-Nr.	<a href="#">2571330000</a>
Art	VT-TM 3/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608359
VPE	50 ST

## VT-TM 3/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0.4724 inch
Breite	5.3 mm	Breite (inch)	0.2087 inch
Nettogewicht	0.71 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	5.3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbe	gelb, transparent
Halogene	Nein	Werkstoff	TPU
Aufgedruckte Zeichen	ohne		

### Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	16 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## VT-TM 3/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzlung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzlung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 12 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190348977	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190348984	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE RT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190397463	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190397456	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190398682	
VPE	320 ST	
Art	TM-I 12 MC NE OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1164190000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248953967	
VPE	320 ST	

## VT-TM 3/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	TM-I 12 MC NE WS V0	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1434760000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118239508	
VPE	320 ST	
Art	VT-TM-I 12 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1714091044</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190332457	
VPE	640 ST	
Art	VT-TM-I 12 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1714091687</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190332471	
VPE	640 ST	

## TM-I 12



### Prozesssicher: TM-I

TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülsen vom Typ TM einschieben lässt. Die Verwendung mit den transparenten Hülsen vom Typ CLI T wird derzeit noch optimiert. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil: In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	TM-I 12 MM WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005440000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118390278	
VPE	2000 ST	
Art	TM-I 12 MM GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005550000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118390148	
VPE	2000 ST	
Art	TM-I 12 MM RT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005730000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4050118390513	
VPE	2000 ST	
Art	TM-I 12 MM BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005890000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4050118390414	
VPE	2000 ST	