

SAKAP 2.5-4 RE



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abschlussplatte für Klemmen, rot, Höhe: 39 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, PA 66/6, rastbar:
Best.-Nr.	2575960000
Art	SAKAP 2.5-4 RE
GTIN (EAN)	4050118588507
VPE	20 ST

SAKAP 2.5-4 RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	33.15	Tiefe (inch)	1.3051 inch
Höhe	39 mm	Höhe (inch)	1.5354 inch
Breite	1.5 mm	Breite (inch)	0.0591 inch
Nettogewicht	1.91 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66/6	Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		