ES APG80 WM 400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	400mm ² , WM-Crimp	
BestNr.	<u>2578060000</u>	
Art	ES APG80 WM 400	
GTIN (EAN)	4064675018124	
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



ES APG80 WM 400



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewic	hte				
Nettogewicht	70 g				
Umweltanforderungen	3				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Kontaktbeschreibung					
Leiterquerschnitt max. AWG	750	Crimpbereich, max.	400 mm²		
Crimpeinsätze					
Crimpbreite	7 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	400		
Crimpbreite in mm	7	Chilipquoisennitt Rupiei	400		
Werkzeugdaten Crimpen					
Crimpart/-profil	WM-Crimp				
Klassifikationen					
ETIM C.O.	F0004000	ETIM 7.0	F0004000		
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001282 EC001282	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001282 EC001282		
ETIM 10.0	EC001282 EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	21-04-90-90		
ECLASS 9.1	21-04-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-90-90		
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	21-04-90-90	LULAUU 14.0	21-04-30-30		

Katalogstand / Zeichnungen