

## IE-USB-3.0-A-A-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionierte IE-Leitungen

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
Best.-Nr.	<a href="#">2581730030</a>
Art	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
VPE	1 ST

## IE-USB-3.0-A-A-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	118.1102 inch
Nettogewicht	140 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-15 °C...80 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche Gold über Nickel

### Technische Daten Kabel

Mantelfarbe blau

### Kabelaufbau

Mantelfarbe	blau	Querschnitt	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Manteldurchmesser, max.	5.65 mm	Manteldurchmesser, min.	5.35 mm
Werkstoff Mantel	PVC		

### Stecker links

Stecker links USB A 3.0, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

### Stecker rechts

Stecker rechts USB A 3.0, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		