

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Best.-Nr.	2581730050
Art	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
VPE	1 ST

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Länge	5 m	Länge (inch)	196.8504 inch
Nettogewicht	220 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-15 °C...80 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Technische Daten

Kontaktoberfläche Gold über Nickel

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe blau

Kabelaufbau

Mantelfarbe	blau	Querschnitt	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Manteldurchmesser, max.	5.65 mm	Manteldurchmesser, min.	5.35 mm
Werkstoff Mantel	PVC		

Stecker links

Stecker links USB A 3.0, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts USB A 3.0, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		