

**CABTITE FR 4-1 BK SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der aus einem Stück gefertigte, einteilige Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbare eingeschäumte Dichtung garantiert eine hohe Dichtigkeit von IP66 nach DIN EN 60529, auch an lackierten und rauen Oberflächen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Rahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 70 mm, Breite: 81 mm, Tiefe: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2583780000</a>
Art	CABTITE FR 4-1 BK SET
GTIN (EAN)	4050118616699
VPE	1 ST

## CABTITE FR 4-1 BK SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	19.6 mm	Tiefe (inch)	0.7717 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2.7559 inch
Höhe niedrigstbauend	19.6 mm	Breite	81 mm
Breite (inch)	3.189 inch	Durchmesser	5.5 mm
Befestigungsmaß Höhe	58 mm	Befestigungsmaß Breite	32 mm
Nettogewicht	43.34 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...120 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	3 Nm	Silikone	Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtung	TPE	Schutzart (UL)	Type 12, Type 4X
Ausbruch Länge	46 mm	Ausbruch Breite	46 mm
Dichtelement	1 großes Dichtelement oder 4 kleine Dichtelemente		

### Standard-Merkmale

Ausführung geschlossen Referenzprodukt [CABTITE FR 4-1 BK](#),  
[CABTITE GLX BK](#)

### Wichtiger Hinweis

Produkthinweis The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

