

**CABTITE CR 16/8 EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Die Schirmanschlusschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Schirmanschlusschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2583910000</a>
Art	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
VPE	10 ST

**CABTITE CR 16/8 EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	35.23 mm	Höhe (inch)	1.387 inch
Breite	113 mm	Breite (inch)	4.4488 inch
Durchmesser	5.3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5.91 mm
Befestigungsmaß Breite	5.3 mm	Nettogewicht	40.2 g

**Temperaturen**

Betriebstemperatur

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Silikone Nein Halogene Nein  
Werkstoff Stahl, verzinkt

**Klassifikationen**

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624  
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15  
ECLASS 15.0 27-18-28-15