


CABTITE CR 10/6 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 93 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	2583930000
Art	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
VPE	10 ST

CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	35.23 mm	Höhe (inch)	1.387 inch
Breite	93 mm	Breite (inch)	3.6614 inch
Durchmesser	5.3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5.91 mm
Befestigungsmaß Breite	5.3 mm	Nettogewicht	31.15 g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Halogene	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		