

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die Schirmanschlusschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schirmanschlusschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 68 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	2583950000
Art	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
VPE	10 ST

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	35.23 mm	Höhe (inch)	1.387 inch
Breite	68 mm	Breite (inch)	2.6772 inch
Durchmesser	5.3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5.91 mm
Befestigungsmaß Breite	5.3 mm	Nettogewicht	26.14 g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone Nein Halogene Nein
Werkstoff Stahl, verzinkt

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15