

CABTITE CR 4/1 EMV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 68 mm, Tiefe: 16 mm
BestNr.	<u>2583950000</u>
Art	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
VPE	10 ST



CABTITE CR 4/1 EMV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

7	ass	un	gen

ROHS

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	35.23 mm	Höhe (inch)	1.387 inch
Breite	68 mm	Breite (inch)	2.6772 inch
Durchmesser	5.3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5.91 mm
Befestigungsmaß Breite	5.3 mm	Nettogewicht	26.14 g

Konform

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Halogene	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Katalogstand / Zeichnungen 2