

IH 13.5 WTL6/4FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Abbildung ähnlich

Messwandlerverdrahtung

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Isolierhülse (Klemmen), PPS, schwarz			
BestNr.	<u>2586440000</u>			
Art	IH 13.5 WTL6/4FF			
GTIN (EAN)	4050118610000			
VPE	100 ST			



IH 13.5 WTL6/4FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Pollo	17. 6			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	te			
Tiefe	13.5	Tiefe (inch)	0.5315 inch	
Höhe	5.27 mm	Höhe (inch)	0.2075 inch	
Breite	5.27 mm	Breite (inch)	0.2075 inch	
Nettogewicht	0 g			
Temperaturen				
Lawantanananatun	-25 °C55 °C	l las a share as a saste as	-5 °C40 °C	
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 ·C40 °C	
Dauergebrauchstemperatur, max.	220 6			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew%			
Werkstoffdaten				
vverkstoriuateri				
Werkstoff	PPS	Farbe	schwarz	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0			
Klassifikationen				
ETIM C O	FC002040	ETIMA 7.0	FC002040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92 27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
TCI ACC 110		FULASS 17 U	77-14-11-97	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-92 27-25-03-90 27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	

Katalogstand / Zeichnungen